

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2560.010

Plastik kablo flanş plakaları

Durum: 10.12.2025 (kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2560.010 - Plastik kablo flanş plakaları metrik ön işlemeli

Kablo rakorları için hazır delikler.

Özellikleri

Model numarası	SZ 2560.010
Ürün açıklaması	Kablo rakorları için hazır delikler. Standart taban saçlarında conta görevi.
Renk	RAL 7035
Bilgi	Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz
Metrik kabartma sayısı	2 x M12 2 x M20 3 x M25
Ölçüler	Genişlik: 160 mm Derinlik: 70 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: AE
Flanş plakası	Boy: 1
Çalışma sıcaklığı aralığı	-40 °C...70 °C
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55, nizamına uygun montaj yapıldığında
Number knockouts	2 2 3
Metric diameter	M12 M20 M25
Paketteki adet	10 adet
Net ağırlık	0.51
Brüt ağırlık	0.605

Özellikleri

Gümrük tarifesi numarası	39269097
EAN	4028177550254
E-Number Sweden	E3404761
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421