

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.010

Plastik kablo flanş plakaları

Durum: 07.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.010 - Plastik kablo flanş plakaları metrik ön işlemeli

Kablo rakorları için hazır delikler.

Özellikleri

Model numarası	SZ 2562.010
Ürün açıklaması	Kablo rakorları için hazır delikler. Standart taban saçlarında conta görevi.
Renk	RAL 7035
Bilgi	Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz
Metrik kabartma sayısı	2 x M12 4 x M16 4 x M20 10 x M25 4 x M32 4 x M40 2 x M50
Ölçüler	Genişlik: 339 mm Derinlik: 149 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: AE
Flanş plakası	Boy: 4
Çalışma sıcaklığı aralığı	-40 °C...70 °C
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55, nizamına uygun montaj yapıldığında
Paketteki adet	5 adet
Net ağırlık	0,95 kg
Brüt ağırlık	1 kg
Gümrük tarifesi numarası	39269097
ETIM 9	EC000211

Özellikleri

ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Ürün açıklaması	SZ Kablo giriş plakası, plastik , GD: 339x149 mm, S:4