

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2563.300

## Plastik kablo giriş plakası

Durum: 20.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2563.300 - Plastik kablo giriş plakası membranlı, AX için

Plastiği sadece sivri bir aletle delin ve kabloyu içinden geçirin.

## Özellikleri

Model numarası	SZ 2563.300
Ürün açıklaması	Plastiği sadece keskin bir aletle delin ve kabloyu içinden geçirin.
Malzeme	UL 94-V0 uyarınca plastik
Renk	RAL 7035 benzeri
Bilgi	Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz
Ölçüler	Genişlik: 447 mm Derinlik: 149 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: AX
Flanş plakası	Boy: 3
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66, nizamına uygun montaj yapıldığında
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 12
Kablo giriş sayısı ve Ø (mm) min.- maks.	36 x 5-11 46 x 10-15 8 x 15-25 2 x 19-34 4 x 26-35 2 x 26-54
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,61 kg
Brüt ağırlık	0,63 kg
Gümrük tarifesi numarası	39269097

## Özellikleri

---

ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Ürün açıklaması	SZ plastik kablo giriş plakaları, AX için, membranlı, GD: 447x149 mm, boy 3 kablo giriş plakaları için

## Onaylar

---

Onaylar	UL + C-UL - FTTA
---------	------------------