


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.450

Elastik sıkma profilli iki parçalı montaj plakası

Durum: 13.03.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.450 - Elastik sıkma profilli iki parçalı montaj plakası AX serisi için

Bölünmüş kablo giriş plakası, panoya kolay montaj sağlar ve çeşitli montaj seçenekleri sunar. Fiş bağlantılı veya bağlantısız kabloların panoya kolayca sokulması için. Kablo giriş plakasındaki özel delikler, birbirlerine vidalandıklarında otomatik potansiyel dengeleme sağlar. Cıvatalar, terminaller, topraklama kabloları artık gerekli değildir.

Özellikleri

Model numarası	SZ 2563.450
Dizayn	iki parçalı
Malzeme	Çelik sac
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Bilgi	Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz >760 mm genişliğinde bir panoya monte ederken, 2 paket gereklidir
Ölçüler	Genişlik: 447 mm Derinlik: 149 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: AX
Model no. için uygun	1050000 1057000 1100000
Flanş plakası	Boy: 3
Paketteki adet	1 adet
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Ürün açıklaması	SZ Metal flanş plakası iki parçalı, AX için, elastik sıkma profili, GD: 447x149 mm, flanş plakası boyutu 3 için