

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2565.050

Topraklama řeritleri

Durum: 30.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2565.050 - Topraklama řeritleri

Kusursuz temaslı bir topraklama baęlantısının oluřturulması iin: topraklama vidalarına uygun M6 ve M8 kablo pabuları kullanılır, uzunlukları uygun ve montaja hazır.



Özellikleri

Model numarası	SZ 2565.050
Ürün açıklaması	Kusursuz baęlantı saęlayan güvenli topraklama baęlantısının yapılabilmesi iin.
Fayda	M6 ve M8'de topraklama vidalarına uygun halka uçlu kablo Uzunluęu optimize edilmiř ve montaja hazır hale getirilmiřtir
Enine kesit	10 mm ²
Baęlantı	M6 – M6
Montaj seenekleri	Baęlantı seenekleri KX: Kapı/kapak M6, gövde M6, montaj plakası M6
Bilgi	Lütfen ilgili pano veya kontrol panosu sistemi iin montaj talimatlarını veya koruyucu iletken brořürünü dikkate alın.
Ölüler	Uzunluk: 350 mm
Paketteki adet	5 adet
Net aęırlık	0,2 kg
Brüt aęırlık	0,207 kg
Gümrük tarifesi numarası	85444290
ETIM 9	EC002809
ETIM 8	EC002809

Özellikleri

ECLASS 8.0

27062302

Ürün açıklaması

SZ Earth strap, L: 350 mm, Connection: M6-M6, cross-section 10 mm²