

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2565.110

Topraklama řeritleri

Durum: 09.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2565.110 - Topraklama řeritleri

Kusursuz temaslı bir topraklama baęlantısının oluřturulması iin: topraklama vidalarına uygun M6 ve M8 kablo pabuları kullanılır, uzunlukları uygun ve montaja hazır.



Özellikleri

| | |
|--------------------------|--|
| Model numarası | SZ 2565.110 |
| Ürün açıklaması | Kusursuz baęlantı saęlayan güvenli topraklama baęlantısının yapılabilmesi iin. |
| Fayda | M6 ve M8'de topraklama vidalarına uygun halka uçlu kablo Uzunluęu optimize edilmiř ve montaja hazır hale getirilmiřtir |
| Enine kesit | 10 mm ² |
| Baęlantı | M6 – M8 |
| Montaj seenekleri | Baęlantı seenekleri HD: Kapı/kapak M6, gövde M6, montaj plakası M8 |
| Bilgi | Lütfen ilgili pano veya kontrol panosu sistemi iin montaj talimatlarını veya koruyucu iletken brořürünü dikkate alın. |
| Ölüler | Uzunluk: 300 mm |
| Paketteki adet | 5 adet |
| Net aęırlık | 0,17 kg |
| Brüt aęırlık | 0,179 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 85444290 |
| ETIM 9 | EC000839 |
| ETIM 8 | EC000839 |

Özellikleri

ECLASS 8.0

27062302

Ürün açıklaması

SZ Topraklama Kablosu,M6-M8, 10mm²,L:300mm, 5'li pk