

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2565.120

Topraklama şeritleri

Durum: 09.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2565.120 - Topraklama řeritleri

Kusursuz temaslı bir topraklama baęlantısının oluřturulması iin: topraklama vidalarına uygun M6 ve M8 kablo pabuları kullanılır, uzunlukları uygun ve montaja hazır.



Özellikleri

Model numarası	SZ 2565.120
Ürün açıklaması	Kusursuz baęlantı saęlayan güvenli topraklama baęlantısının yapılabilmesi iin.
Fayda	M6 ve M8'de topraklama vidalarına uygun halka uçlu kablo Uzunluęu optimize edilmiř ve montaja hazır hale getirilmiřtir
Enine kesit	10 mm ²
Baęlantı	M8 – M8
Montaj seenekleri	Baęlantı seenekleri AX: Kapı/kapak M8, gövde M8, montaj plakası M8 VX Baęlantı seenekleri: Kapı/kapak M8, pano M8, montaj plakası M8, yan panel M8, kablo giriş plakası M8
Bilgi	Lütfen ilgili pano veya kontrol panosu sistemi iin montaj talimatlarını veya koruyucu iletken brořürünü dikkate alın.
Ölüler	Uzunluk: 300 mm
Paketteki adet	5 adet
Net aęırlık	0,18 kg
Brüt aęırlık	0,184 kg
Gümrük tarifesi numarası	85444290
ETIM 9	EC000839

Özellikleri

ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Ürün açıklaması	SZ Topraklama Kablosu,M8-M8, 10mm ² ,L:300mm, 5'li pk