

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2566.000

Topraklama řeritleri

Durum: 21.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2566.000 - Topraklama řeritleri

Kusursuz temaslı bir topraklama bađlantısının oluřturulması iin: topraklama vidalarına uygun M6 ve M8 kablo pabuları kullanılır, uzunlukları uygun ve montaja hazır.



Özellikleri

Model numarası	SZ 2566.000
Ürün açıklaması	Kusursuz bađlantı sađlayan güvenli topraklama bađlantısının yapılabilmesi iin.
Fayda	M6 ve M8'de topraklama vidalarına uygun halka uçlu kablo Uzunluđu optimize edilmiř ve montaja hazır hale getirilmiřtir
Enine kesit	25 mm ²
Bađlantı	M8 – M8
Montaj seenekleri	Bađlantı seenekleri AX: Kapı/kapak M8, gövde M8, montaj plakası M8 VX Bađlantı seenekleri: Kapı/kapak M8, pano M8, montaj plakası M8, yan panel M8, kablo giriş plakası M8
Bilgi	Lütfen ilgili pano veya kontrol panosu sistemi iin montaj talimatlarını veya koruyucu iletken brořürünü dikkate alın.
Ölüler	Uzunluk: 170 mm
Paketteki adet	5 adet
Net ađırlık	0,23 kg
Brüt ađırlık	0,273 kg
Gümrük tarifesi numarası	85444290
ETIM 9	EC000839

Özellikleri

ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Ürün açıklaması	SZ Topraklama Kablosu,M8-M8, 25mm ² ,L:170mm, 5'li pk