

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2567.200

Plastik kablo giriş plakası, modüler

Durum: 08.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2567.200 - Plastik kablo giriş plakası, modüler metrik kabartmalı, AX için

Kablo rakorları için kabartmalardaki plastiği kırın. Ek kare yuvalar ve güçlendirme çerçevesi kablo geçişinin direk montajını mümkün kılar (modüler).



Özellikleri

Model numarası	SZ 2567.200
Ürün açıklaması	Kablo rakorları için kabartmalardaki plastiği kırın. Ek kare yuvalar ve güçlendirme çerçevesi, kablo geçişinin direk montajını mümkün kılar, (modüler).
Malzeme	UL 94-V0 uyarınca plastik
Renk	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 dikdörtgen kesime, küçük 10 sızdırmazlık contası takılır
Number of rectangular cutouts	6
Bilgi	Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz

Özellikleri

Metrik kabartma sayısı	4 x M12 5 x M16 5 x M20 4 x M25 3 x M32 1 x M40 1 x M50
Ölçüler	Genişlik: 436 mm Derinlik: 221 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: AX
Flanş plakası	Boy: 7
Çalışma sıcaklığı aralığı	-40 °C...80 °C
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66, nizamına uygun montaj yapıldığında
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 12
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,58 kg
Brüt ağırlık	0,601 kg
Gümrük tarifesi numarası	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Ürün açıklaması	SZ plastik kablo giriş plakaları, AX için, kablo geçişi için, modüler, ön kabartmalı, GD: 436x221 mm, boy 7 kablo giriş plakaları için

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL - FTTA
---------	------------------