

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2567.300

Plastik kablo giriş plakası

Durum: 06.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2567.300 - Plastik kablo giriş plakası membranlı, AX için

Plastiği sadece sivri bir aletle delin ve kabloyu içinden geçirin.

Özellikleri

Model numarası	SZ 2567.300
Ürün açıklaması	Plastiği sadece keskin bir aletle delin ve kabloyu içinden geçirin.
Malzeme	UL 94-V0 uyarınca plastik
Renk	RAL 7035 benzeri
Bilgi	Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz
Ölçüler	Genişlik: 436 mm Derinlik: 221 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: AX
Flanş plakası	Boy: 7
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66, nizamına uygun montaj yapıldığında
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 12
Kablo giriş sayısı ve Ø (mm) min.- maks.	30 x 5-11 52 x 10-15 8 x 15-25 6 x 19-34 4 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,8 kg
Brüt ağırlık	0,82 kg
Gümrük tarifesi numarası	39269097

Özellikleri

ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Ürün açıklaması	SZ plastik kablo giriş plakaları, AX için, membranlı, GD: 436x221 mm, boy 7 kablo giriş plakaları için

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL - FTTA
---------	------------------