

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2568.500

Topraklama şeritleri

Durum: 02.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2568.500 - Topraklama řeritleri

Kusursuz temaslı bir topraklama bađlantısının oluřturulması iin: topraklama vidalarına uygun M6 ve M8 kablo pabuları kullanılır, uzunlukları uygun ve montaja hazır.



Özellikleri

| | |
|--------------------------|---|
| Model numarası | SZ 2568.500 |
| Ürün açıklaması | Kusursuz bađlantı sađlayan güvenli topraklama bađlantısının yapılabilmesi iin. |
| Fayda | M6 ve M8'de topraklama vidalarına uygun halka uçlu kablo Uzunluđu optimize edilmiř ve montaja hazır hale getirilmiřtir |
| Enine kesit | 16 mm ² |
| Bađlantı | M8 – M8 |
| Montaj seenekleri | Bađlantı seenekleri AX: Kapı/kapak M8, gövde M8, montaj plakası M8 VX Bađlantı seenekleri: Kapı/kapak M8, pano M8, montaj plakası M8, yan panel M8, kablo giriş plakası M8 |
| Bilgi | Lütfen ilgili pano veya kontrol panosu sistemi iin montaj talimatlarını veya koruyucu iletken brořürünü dikkate alın. |
| Ölüler | Uzunluk: 600 mm |
| Paketteki adet | 5 adet |
| Net ađırlık | 0,515 kg |
| Brüt ađırlık | 0,518 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 85444290 |
| ETIM 9 | EC000839 |

Özellikleri

| | |
|-----------------|---|
| ETIM 8 | EC000839 |
| ECLASS 8.0 | 27062302 |
| Ürün açıklaması | SZ topraklama kayışı, bağlantı: M8-M8, 16 mm ² kesit için, U: 600 mm |