

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 2584.100**

**Direęe montaj kelepęesi**

Durum: 06.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2584.100 - Direğe montaj kelepçesi AX, KX, AX plastik, AX IT, CS duvara monte panolar için

Yuvarlak veya dört köşe direklere güvenilir ve rahat tespitleme için.



## Özellikleri

Model numarası	AX 2584.100
Ürün açıklaması	Yuvarlak veya dört köşe direklere güvenilir ve rahat tespitleme için.
Teknik özellikler	Direk çapı için: Ø, 40 ile 170 mm arasında Direk büyüklüğü için: 50 ile 150 mm arasında
Malzeme	Montaj rayları, sıkıştırma profili: Çelik sac Kelepçe kayışı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Yüzey	Profil rayı, kelepçe şeridi: galvanik çinko-nikel kaplamalı, pasifleştirilmiş
Teslimat kapsamı	2 montaj rayı, uzunluk 600 mm 4 sıkıştırma profili 2 germe bandı 4 germe dirseği 4 adet M10 dış açma vidası, pano üzerine montaj için
Bilgi	Yalnızca 600 mm genişliğe kadar panolar için uygundur.

## Özellikleri

Şunlar için uygun

Pano tipi: AX  
KX  
AX plastik  
AX IT  
CS duvara monte pano  
AX dış ortam panosu  
AE  
KL  
EB  
Duvara monte pano AX, 3 parçalı

UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi

Tip 1  
Type 3R  
Type 4  
Tip 12

Paketteki adet

2 adet

Net ağırlık

1,88 kg

Brüt ağırlık

1,96 kg

PCF/VE (beşikten kapıya)

7,3 kg CO2 eq (Cat B)

PCF sınıfı hakkında açıklama

Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır

Gümrük tarifesi numarası

83024900

ETIM 9

EC002620

ETIM 8

EC002620

ECLASS 8.0

27189234

Ürün açıklaması

AX direğe montaj

## Onaylar

Onaylar

UL + C-UL - FTTA