

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 2584.100**

**Diređe montaj kelepçesi**

Durum: 15.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2584.100 - Direğe montaj kelepçesi AX, KX, AX plastik, AX IT, CS duvara monte panolar için

Yuvarlak veya dört köşe direklere güvenilir ve rahat tespitleme için.



## Özellikleri

Model numarası	AX 2584.100
Ürün açıklaması	Yuvarlak veya dört köşe direklere güvenilir ve rahat tespitleme için.
Teknik özellikler	Direk çapı için: Ø, 40 ile 170 mm arasında Direk büyüklüğü için: 50 ile 150 mm arasında
Malzeme	Montaj rayları, sıkıştırma profili: Çelik sac Kelepçe kayışı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Yüzey	Profil rayı, kelepçe şeridi: galvanik çinko-nikel kaplamalı, pasifleştirilmiş
Teslimat kapsamı	2 montaj rayı, uzunluk 600 mm 4 sıkıştırma profili 2 germe bandı 4 germe dirseği 4 adet M10 dış açma vidası, pano üzerine montaj için
Bilgi	Yalnızca 600 mm genişliğe kadar panolar için uygundur.

## Özellikleri

Şunlar için uygun	Pano tipi: AX KX AX plastik AX IT CS duvara monte pano AX dış ortam panosu AE KL EB Duvara monte pano AX, 3 parçalı
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Type 3R Type 4 Tip 12
Paketteki adet	2 adet
Net ağırlık	1,88 kg
Brüt ağırlık	1,96 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	7,3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	83024900
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Ürün açıklaması	AX direğe montaj

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL - FTTA
---------	------------------