

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2733.010

## Gözetleme penceresi

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2733.010 - Gözetleme penceresi AX serisi için

Kapı ve yüzeyler yerine AX panoya dışarıdan montaj için.



## Özellikleri

|  |   |
|--|---|
| Model numarası                         | FT 2733.010   |
| Dizayn                                 | 30'lı profil  |
| Ürün açıklaması                        | Kapı ve yüzeyler yerine AX panoya dışarıdan montaj için.                        |
| Malzeme                                | Çerçeve: Alüminyum, doğal anodize<br>Cam levha: Akrilik cam                     |
| Teslimat kapsamı                       | 3524 E no'lu kilit sistemli plastik tutamak dahil                               |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı<br>IP | IP 54   |
| Model no. için uygun                   | 1050.000<br>1350.000<br>1007.000  |
| Şunlar için uygun                      | Pano tipi: AX<br>Genişlik: = 500 mm<br>Yükseklik: = 500 mm                      |
| Ölçüler                                | Genişlik: 497 mm<br>Yükseklik: 497 mm<br>Derinlik: 36 mm                        |
| Görünen yüzey                          | Gözetleme penceresi genişliği: 437 mm<br>Gözetleme penceresi yüksekliği: 437 mm |

## Özellikleri

|   |  |
|---|--|
| Bileşenler için yapı derinliği<br>(maks.) | 32 mm  |
| Paketteki adet                            | 1 adet   |
| Net ağırlık                               | 2,68 kg  |
| Brüt ağırlık                              | 2,88 kg  |
| Gümrük tarifesi numarası                  | 76101000   |
| ETIM 9                                    | EC002527   |
| ETIM 8                                    | EC002527   |
| ECLASS 8.0                                | 27182204   |
| Ürün açıklaması                           | FT gözetleme penceresi, GYD: 497x497x36 mm, AX pano için kapı ve yüzeyler yerine |