

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2735.510 Sistem penceresi

Durum: 05.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2735.510 - Sistem penceresi VX, TS, VX SE için

Gösterge ve kumanda araçlarının ve bölmelerin üzerini örtmek, kire, sıvılara ve yetkisiz erişime karşı korumak için.



Özellikleri

Model numarası	FT 2735.510
Dizayn	30'lı profil
Ürün açıklaması	Gösterge ve kumanda araçlarının ve bölmelerin üzerini örtmek, kire, sıvılara ve yetkisiz erişime karşı korumak için.
Malzeme	Çinko pres döküm köşe parçalı ve tek camlı emniyet camlı çekme alüminyum profil.
Yüzey	Ana çerçeve: toz kaplamalı RAL 7035 Menteşe ve kilit profili: anodize, doğal
Value base frame	Emniyet camından imal edilmiş: Çözücü maddeler (Solvent) ve çiziklere karşı yüksek dayanıklılık, antistatik, kırılma durumunda daha düşük yaralanma tehlikesi. Standart olarak double-bit kilit kullanılır, 27 mm'lik model A kilit göbekleri ve/veya Ergoform-S kilit sistemi ile değiştirilebilir (H = 270 mm hariç) 180° açılma açılı menteşe, kolayca asılabilir.

Özellikleri

Value base frame	Uyarlanmış ölçüler sayesinde kolayca kapıya sabitlenebilir (tübüler kapı çerçevesi delik şablonu olarak kullanılabilir). Yüksekliği ayarlanabilir. Kapı boşluğunu stabilize eder. Kesim yerini örter. Yağmur çatısı sayesinde conta üzerinde kir yoktur, disk kaldırılarak çıkarılmaya karşı emniyetlidir, açıldığında pencerenin arkasında kir düşmez ve sıvı akmaz. 30 mm veya 60 mm yüksekliğinde çerçeve profili
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 54
Bilgi	Standart olarak double-bit kilit kullanılır, 27 mm'lik model A kilit göbekleri ve/veya Ergoform-S kilit sistemi ile değiştirilebilir (H = 270 mm hariç) Dış mekanda kullanıma uygun değildir
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX TS VX SE Genişlik: = 600 mm
Ölçüler	Genişlik: 500 mm Yükseklik: 370 mm Derinlik: 47 mm
Görünen yüzey	Gözetleme penceresi genişliği: 363 mm Gözetleme penceresi yüksekliği: 298 mm
Bileşenler için yapı derinliği (maks.)	33 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	3,61 kg
Brüt ağırlık	3,81 kg
Gümrük tarifesi numarası	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

Özellikleri

Ürün açıklaması

FT Sistem penceresi, VX, TS, VX SE için, 30'luk profil, GYD:
500x370x47 mm, G: 600 mm için

Onaylar

Sertifikalar

Koruma türü

Açıklamalar

Üreticinin bildirim