

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2780.000

Akrilik cam kapak

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2780.000 - Akırlık cam kapak

Standart 19" veya metrik ölçülerdeki gösterge ve kontrol elemanlarının korunması için.

Özellikleri

Model numarası	FT 2780.000
Dizayn	inç
Ürün açıklaması	Emniyet kilitli, kilit no 3524 E.
Malzeme	Çerçeve: Pres döküm köşe parçalı çekme alüminyum profiller Cam levha: Füme Akırlık
Teslimat kapsamı	Menteşeler ve sabitleme malzemeleri dahil. 3524 E no'lu kilit göbeđi dahil
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 54
Ölçüler	Genişlik: 320 mm Yükseklik: 158 mm Derinlik: 47,5 mm
Görünen yüzey	Gözetleme penceresi genişliđi: 280 mm Gözetleme penceresi yüksekliđi: 137,5 mm
Bileşenler için yapı derinliđi (maks.)	43 mm
Montaj ölçüleri	Installation depth for components: 269,2 mm Bileşenler için montaj genişliđi: ½ 19"
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,937 kg
Brüt ağırlık	1,137 kg
Gümrük tarifesi numarası	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

Özellikleri

Ürün açıklaması

FT Akirlik camlı kapak 3U GYD: 320x158x47,5mm IP54