

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2782.000

# Akrilik cam kapak

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2782.000 - Akrilik cam kapak

Standart 19" veya metrik ölçülerdeki gösterge ve kontrol elemanlarının korunması için.

## Özellikleri

Model numarası	FT 2782.000
Dizayn	inç
Ürün açıklaması	Emniyet kilitli, kilit no 3524 E.
Malzeme	Çerçeve: Pres döküm köşe parçalı çekme alüminyum profiller Cam levha: Füme Akrilik
Teslimat kapsamı	Menteşeler ve sabitleme malzemeleri dahil. 3524 E no'lu kilit göbeği dahil
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 54
Ölçüler	Genişlik: 534 mm Yükseklik: 291,5 mm Derinlik: 47,5 mm
Görünen yüzey	Gözetleme penceresi genişliği: 494 mm Gözetleme penceresi yüksekliği: 271 mm
Bileşenler için yapı derinliği (maks.)	43 mm
Montaj ölçüleri	Installation depth for components: 482,6 mm Bileşenler için montaj genişliği: 19"
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1,846 kg
Brüt ağırlık	2,046 kg
Gümrük tarifesi numarası	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

# Özellikleri

Ürün açıklaması

FT Akirlik camlı kapak GYD:534x291,5x47,5mm IP54