

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2793.560 Gözetleme penceresi

Diagram: 13.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2793.560 - Gözetleme penceresi Paslanmaz çelik

Gösterge ve kumanda araçlarının ve bölmelerin üzerini örtmek ve kire ve sıvılara ya da yetkisiz erişime karşı korumak için. 1.4301 (AISI 304) malzeme numaralı paslanmaz çelik malzeme.



Özellikleri

Model numarası	FT 2793.560
Ürün açıklaması	Standart olarak 130° menteşe ve çepeçevre conta ile donatılmıştır.
Malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) Tek katlı güvenlik camlı
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 54
Bilgi	Standart olarak double-bit kilit kullanılır, 27 mm'lik model A kilit göbekleri ve/veya Ergoform-S kilit sistemi ile değiştirilebilir (H = 270 mm hariç)
Ölçüler	Genişlik: 522 mm Yükseklik: 600 mm Derinlik: 38 mm
Görünen yüzey	Gözetleme penceresi genişliği: 408 mm Gözetleme penceresi yüksekliği: 543 mm

Özellikleri

Bileşenler için yapı derinliği (maks.)	31 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	6,175 kg
Brüt ağırlık	6,5 kg
Gümrük tarifesi numarası	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Ürün açıklaması	FT Cam pencere, GYD:522x600x38mm, 1.4301