


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2820.410

Baza kaplaması, yanlar için, 100 mm

Durum: 11.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2820.410 - Baza kaplaması, yanlar için, 100 mm AX serisi için

Bir baza biriminin yandan sonlandırılması ve ek stabilizasyonu veya sıralı bazaların iç büyümesi için. 200 mm yükseklikteki bazalarda isteğe bağlı olarak bir 200 mm veya iki 100 mm yükseklikte kapatma plakası monte edilebilir.

Özellikleri

Model numarası	AX 2820.410
Ürün açıklaması	Bir baza biriminin yandan sonlandırılması ve ek stabilizasyonu veya sıralı bazaların iç büyümesi için. 200 mm yükseklikteki bazalarda isteğe bağlı olarak bir 200 mm veya iki 100 mm yükseklikte kapatma plakası monte edilebilir.
Malzeme	Çelik sac
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Bilgi	1. nesil baza sisteminin bileşenleri 2. nesil baza sisteminin bileşenleriyle birlikte kullanılamaz
Ölçüler	Yükseklik: 100 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: AX Derinlik: = 400 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Type 3R Type 4 Tip 12
Paketteki adet	2 adet
Net ağırlık	1,04 kg
Brüt ağırlık	1,054 kg
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721

Özellikleri

ECLASS 8.0

27182003

Ürün açıklaması

AX Baza kaplamaları, yan, Y: 100 mm, D için: 400 mm

Onaylar

Onaylar

UL + C-UL - FTTA