


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2843.320

EMC kablo rakorları

Durum: 22.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2843.320 - EMC kablo rakorları

Entegre conta, kabloları güvenli bir şekilde tutturmanın yanı sıra gerilimin azaltılmasını sağlar.

Özellikleri

Model numarası	SZ 2843.320
Dizayn	Kablo rakorları, metrik
Ürün açıklaması	Kablo kılıfı tercihe göre bağlantı noktasında kesilebilir veya panodan tamamen çıkarılabilir. Panodaki kablo kılıfı olduğu gibi kalır. Paket içerisinde gelen emniyet somunu, boyalı kabin yüzeyine vidalandığında kendini otomatik olarak keser, böylece iletken bir bağlantı oluşturur.
Malzeme	Pirinç Conta: CR/NBR
Yüzey	Nikel kaplama
Bilgi	Minimum kılıf çapı = kablo çapı eksi kablo mantosu
Min. kablo çapı	15 mm
Maks. kablo çapı	21 mm
IP 69K koruma sınıfı	IP 69K
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 68
Ekran çapı (min.)	10 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Type 4 Type 4X Tip 12 Tip 13
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,1 kg
Brüt ağırlık	0,1 kg
Gümrük tarifesi numarası	74198090

Özellikleri

ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Ürün açıklaması	SZ EMC Kablo rakoru, M 32

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed) VDE
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
