

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3105.310 Pano isitma

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE




SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3105.310 - Pano ısıtma fansız

## Pano ısıtıcıları



## Özellikleri

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Model numarası               | SK 3105.310   |
| Ürün açıklaması              | Bağıl hava nemini düzenlemek için kullanılan pano ısıtıcıları çiy noktasının altına düşülmesini ve böylece panoda yoğuşma suyu oluşumunu önler. Bu, korozyon veya kısa devre ile ilgili ortaya çıkan hasarı önler.  |
| Malzeme                      | Alüminyum, anodize  |
| Teslimat kapsamı             | PTC ısıtıcısı<br>Hızlı bağlantı terminali<br>Sabitleme malzemesi  |
| Bilgi                        | Panoda kesin bir sıcaklık kontrolü için bir termostat önerilir<br>Yoğuşmanın önüne geçmek için ısıtıcıları kontrol eden bir higrostat kullanımı önerilir<br>Daha büyük panolarda eşit bir ısı dağılımı en iyi şekilde, düşük performanslı birden fazla ısıtma cihazı monte ederek elde edilir |
| Ürün numarasına dair not     | -40°C çalışma sıcaklığında kullanılabilir. Üretici açıklaması talep üzerine temin edilebilir.<br>Talep üzerine özel gerilimler. Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.   |
| 10 °C'de sürekli ısıtma gücü | 8 W - 10 W  |
| Nominal çalışma gerilimi     | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |

## Özellikleri

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Ölçüler                              | Genişlik: 45 mm<br>Yükseklik: 120 mm<br>Derinlik: 46 mm |
| Yedek sigorta                        | Otomatik devre kesici/erime koruması: 2 A               |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 20   |
| Koruma sınıfı                        | II (koruma için yalıtımlı)                              |
| Çalışma sıcaklığı aralığı            | -33 °C...65 °C  |
| Paketteki adet                       | 1 adet  |
| Net ağırlık                          | 0,202 kg  |
| Brüt ağırlık                         | 0,219 kg  |
| Gümrük tarifesi numarası             | 85162999  |
| ETIM 9                               | EC000737  |
| ETIM 8                               | EC000737  |
| ECLASS 8.0                           | 27180710  |
| Ürün açıklaması                      | SK Isıtıcı 8-10 W, 110-240 V AC                         |

## Onaylar

|             |   |
|-------------|---|
| Onaylar     | CSA<br>UR + C-UR (recognized)                   |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini<br>Uygunluk bildirimini UK |