

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3110.000 Termostat

Durum: 06.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3110.000 - Termostat Kumanda paneli iç sıcaklık regülatörü

Özellikle fanları, ısıtıcıları ve ısı eşanjörlerini kontrol etmek için, ayrıca pano iç sıcaklık kontrolü için sinyal vericisi olarak da uygundur.

Özellikleri

Model numarası	SK 3110.000
Ürün açıklaması	Özellikle fanları, ısıtıcıları, ısı değiştiricileri kontrol etmek için uygundur, ayrıca pano iç sıcaklık denetimi için sinyal üretici olarak da uygundur.
Fayda	Zaman tasarrufu sağlayan bağlantı teknolojisi, dışarıdan vida bağlantılı klemens. EN 50 022 uyarınca dikey veya yatay şekilde 35 mm taşıyıcı raya esnek montaj ve opsiyonel olarak adaptör aracılığıyla pano profiline veya montaj plakasına hızlı sabitleme
Teknik özellikler	Isıl geri dönüşlü, sıcaklık bakımından hassas eleman olarak bimetal regülatör Kontakt donatımı: Ani anahtarlama kontağı olarak 1 kutuplu (change-over) kontak İzin verilen bağlantı yükü: Kl. 5 – 3 (ısıtma): AC 10 (4) A ($\cos \varphi = 0,6$ için indüktif yük)/Kl. 5 – 4 (soğutma): AC 5 (4)A ($\cos \varphi = 0,6$ için indüktif yük)/DC = maks. 30 W Devreye girme farkı: yakl. 1 K \pm 0,8 K
Renk	RAL 7035
Paketteki adet	1 adet
Ölçüler	Genişlik: 71 mm Yükseklik: 71 mm Derinlik: 33,5 mm
Ayar aralığı	5 °C...60 °C
Nominal çalışma gerilimi	24 V - 230 V, 1~ 24 V - 60 V (DC)
Net ağırlık	0,095 kg

Özellikleri

Brüt ağırlık	0,12 kg
Gümrük tarifesi numarası	90321020
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707
Ürün açıklaması	SK Termostat

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed) VDE
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
