

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3118.000 Higrostat

Durum: 27.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3118.000 - Higrostat

Pano içindeki önceden ayarlanmış bağıl nem değeri aşıldığında, ısıtıcı veya fan devreye girer. Böylece bağıl nem azalır ve aktif cihazlar üzerindeki yoğuşma tehlikesi önlenir.

Özellikleri

Model numarası	SK 3118.000
Ürün açıklaması	Panoda daha önceden ayarlanmış bağıl nem değeri aşıldığında, ısıtıcı veya fan devreye girer. Böylece bağıl nem azalır ve aktif cihazlar üzerindeki yoğuşma tehlikesi önlenir.
Fayda	Zaman tasarrufu sağlayan bağlantı teknolojisi, dışarıdan vida bağlantılı klemens. EN 50 022 uyarınca dikey veya yatay şekilde 35 mm taşıyıcı raya esnek montaj ve opsiyonel olarak adaptör aracılığıyla pano profiline veya montaj plakasına hızlı sabitleme
Teknik özellikler	Kontakt donatımı: Ani anahtarlama kontağı olarak 1 kutuplu (change-over) kontak İzin verilen bağlantı yükü: AC ~ 5 (0,2) A (cos ϕ = 0,6 için endüktif yük)/DC = maks. 20 W Ayar aralığı: %50 – 100 bağıl nem. Devreye girme farkı: yakl. %4
Renk	RAL 7035
Paketteki adet	1 adet
Ölçüler	Genişlik: 71 mm Yükseklik: 71 mm Derinlik: 33,5 mm
Nominal çalışma gerilimi	24 V - 250 V, 1~ 24 - 48 V (DC)
Net ağırlık	0,095 kg
Brüt ağırlık	0,104 kg
Gümrük tarifesi numarası	90321080
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587

Özellikleri

ECLASS 8.0	27210708
Ürün açıklaması	SK Higrostat, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), renk RAL 7035, GxYxD: 71 x 71 x 33,5 mm

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
