

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3124.010

Şebeke tıkaç bobini

Durum: 02.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3124.010 - Şebeke tıkaç bobini Blue e+ Dynamic duvara monte soğutma ünitesi

DNV-CG-0339 Sınıf A'ya göre EMC gerekliliklerine uygun şebeke tıkaç bobini.

Özellikleri

Model numarası	SK 3124.010
Paketteki adet	1 adet
Model no. için uygun	3184.837 3185.837 3186.937 3187.937
Ölçüler	Genişlik: 40 mm Yükseklik: 44 mm Uzunluk: 76 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C...85 °C
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 00
Net ağırlık	0,3 kg
Brüt ağırlık	0,382 kg
Gümrük tarifesi numarası	85059090
Ürün açıklaması	SK şebeke tıkaç bobini, Blue e+ duvara monte soğutma ünitesi için dinamik, 230 V, 1~, 50/60 Hz