

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3126.100

Hava/hava ısı eőanjörü TopTherm

Durum: 02.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3126.100 - Hava/hava ısı eşanjörü TopTherm regülasyonlu duvar eklentisi

Bağlanmaya hazır, kontrol sistemli ve dijital sıcaklık göstergeli, duvara monte komple ısı eşanjörü ünitesi.

Özellikleri

| | |
|------------------------------|--|
| Model numarası | SK 3126.100 |
| Dizayn | duvara monte |
| Ürün açıklaması | Agresif çevre koşullarında özellikle iç ve dış devreler birbirinden iki hava devresi ile ayrıldığından, hava/hava ısı eşanjörleri özellikle uygundur. |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Komple bağlanmaya hazır ünite Takılabilir bağlantı terminal bloğu Aşırı sıcaklık durumunda arıza bildirim kontağı Delik şablonu Sabitleme malzemesi |
| Özel ısı performansı | 17,5 W/K |
| Hava debisi (serbest üfleme) | 50 Hz'de dış devre: 265 m ³ /h 60 Hz'de dış devre: 315 m ³ /h 50 Hz'de iç devre: 265 m ³ /h 60 Hz'de iç devre: 315 m ³ /h |
| Nominal çalışma gerilimi | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Anma akımı maks. | 50 Hz'de: 0,22 A 60 Hz'de: 0,26 A |
| Ölçüler | Genişlik: 280 mm Yükseklik: 550 mm Derinlik: 150 mm |
| Yedek sigorta | Otomatik devre kesici/erime koruması: 2 A |
| Sıcaklık kontrolü | Dijital göstergeli elektronik kontrol (fabrika ayarı +35 °C) |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -5 °C...55 °C |

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|--|
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | İç devre IP 54 Dış devre IP 34 |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 8,904 kg |
| Brüt ağırlık | 9,373 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002514 |
| ETIM 8 | EC002514 |
| ECLASS 8.0 | 27180711 |
| Ürün açıklaması | SK Isı deęiřtirici, duvar monteli, 17,5W/K, 230V |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Onaylar | UR + C-UR (recognized) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK |