

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3126.115

Hava/hava ısı eşanjörü TopTherm

Durum: 14.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3126.115 - Hava/hava ısı eşanjörü TopTherm regülasyonlu duvar eklentisi

Bağlanmaya hazır, kontrol sistemli ve dijital sıcaklık göstergeli, duvara monte komple ısı eşanjörü ünitesi.

Özellikleri

Model numarası	SK 3126.115
Dizayn	duvara monte
Ürün açıklaması	Agresif çevre koşullarında özellikle iç ve dış devreler birbirinden iki hava devresi ile ayrıldığından, hava/hava ısı eşanjörleri özellikle uygundur.
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Komple bağlanmaya hazır ünite Takılabilir bağlantı terminal bloğu Aşırı sıcaklık durumunda arıza bildirim kontağı Delik şablonu Sabitleme malzemesi
Özel ısı performansı	17,5 W/K
Hava debisi (serbest üfleme)	50 Hz'de dış devre: 265 m ³ /h 60 Hz'de dış devre: 315 m ³ /h 50 Hz'de iç devre: 265 m ³ /h 60 Hz'de iç devre: 315 m ³ /h
Nominal çalışma gerilimi	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 0,46 A 60 Hz'de: 0,5 A
Ölçüler	Genişlik: 280 mm Yükseklik: 550 mm Derinlik: 150 mm
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 2 A
Sıcaklık kontrolü	Dijital göstergeli elektronik kontrol (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	-5 °C...55 °C

Özellikleri

IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	İç devre IP 54 Dış devre IP 34
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	8,94 kg
Brüt ağırlık	9,54 kg
Gümrük tarifesi numarası	84158300
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711
Ürün açıklaması	SK TopTherm hava/hava ısı deęiřtirici, duvara monte, 17,5 W/K, 115V, 50/60Hz, GYD: 280 x 550 x 150 mm

Onaylar

Onaylar	UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK