

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3139.100

# Tavan monteli fanlar, tavan havalandırmalı

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3139.100 - Tavan monteli fanlar, tavan havalandırmalı

Yeni nesil tavan tipi fan tüm kapasiteler için standarttır: Sadece tüm performans sınıfları için tek bir montaj yuvası gereklidir



## Özellikleri

|  |   |
|--|---|
| Model numarası   | SK 3139.100   |
| Dizayn   | çatı üstü   |
| Ürün açıklaması  | Yüksek koruma sınıfına ve içeriden veya dışarıdan esnek montaja sahip tavan fanı. |
| Renk   | RAL 7035  |
| Teslimat kapsamı   | Komple montaja hazır ünite, körüklü filtre dahil                                  |
| Fan  | Radyal, kondansatör motoru  |
| Hava çıkışı, dışa üfleme (körüklü filtreli)  | 50 Hz'de: 474 m <sup>3</sup> /h<br>60 Hz'de: 514 m <sup>3</sup> /h                |
| Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat      | 1 x 3243300: 360/373 m <sup>3</sup> /s  |
| Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat | 1 x 3243300: 360/382 m <sup>3</sup> /s<br>2 x 3243300: 410/440 m <sup>3</sup> /s  |
| Hava debisi serbest üfleme (filtre matı olmadan)   | 50 Hz'de: 500 m <sup>3</sup> /h<br>60 Hz'de: 525 m <sup>3</sup> /h                |
| Nominal çalışma gerilimi   | 220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |

# Özellikleri

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Nominal güç Pel                      | 50 Hz'de: 51 W<br>60 Hz'de: 62 W  |
| Anma akımı maks.                     | 50 Hz'de: 0,23 A<br>60 Hz'de: 0,27 A  |
| Ölçüler                              | Genişlik: 400 mm<br>Yükseklik: 133 mm<br>Derinlik: 400 mm   |
| Montaj derinliği                     | 34,6 mm   |
| Montaj yuvası                        | Yuva genişliği: 258 mm<br>Yuva derinliği: 258 mm  |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 21, filtre keçesiz<br>IP 54, körüklü filtre dahil  |
| NEMA koruma sınıfı                   | NEMA 12   |
| Yedek sigorta                        | Otomatik devre kesici/erime koruması: 3 A   |
| Bilgi                                | Koruma sınıfını IP 55'e yükseltmek için isteğe bağlı olarak bir keçe filtre kullanılabilir (bkz. aksesuarlar).<br>Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve cihaz kullanım ömrünün uzatılması için termostatların veya sıcaklık göstergelerinin kullanılması önerilir. |
| Fan kullanım ömrü (L10, 40 °C)       | 50 Hz'de: 69.000 h<br>60 Hz'de: 67.600 h  |
| Çalışma sıcaklığı aralığı            | -20 °C...55 °C  |
| Depolama sıcaklığı aralığı           | -40 °C...70 °C  |
| Ses basıncı seviyesi                 | 50 Hz'de: 52 dB(A)<br>60 Hz'de: 54 dB(A)  |
| Paketteki adet                       | 1 adet  |
| Net ağırlık                          | 5,16 kg   |
| Brüt ağırlık                         | 5,66 kg   |
| Gümrük tarifesi numarası             | 84145915  |
| ETIM 9                               | EC000320  |
| ETIM 8                               | EC000320  |

## Özellikleri

---

ECLASS 8.0

27180716

---

Ürün açıklaması

SK Tavan monteli fan, 500/525 m<sup>3</sup>/h, 230V, 1~, 50/60Hz

## Onaylar

---

Onaylar

CSA  
30 - KC Korea  
TÜV-test edilmiş güvenlik  
UL + C-UL - FTFA  
UR + C-UR (recognized)

---

Açıklamalar

Uygunluk bildirimini  
Uygunluk bildirimini UK