

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3139.110

# Tavan monteli fanlar, tavan havalandırmalı

Durum: 30.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3139.110 - Tavan monteli fanlar, tavan havalandırmalı

Yeni nesil tavan tipi fan tüm kapasiteler için standarttır: Sadece tüm performans sınıfları için tek bir montaj yuvası gereklidir



## Özellikleri

Model numarası	SK 3139.110
Dizayn	çatı üstü
Ürün açıklaması	Yüksek koruma sınıfına ve içeriden veya dışarıdan esnek montaja sahip tavan fanı.
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Komple montaja hazır ünite, körüklü filtre dahil
Fan	Radyal, kondansatör motoru
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 360/373 m <sup>3</sup> /s
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 360/382 m <sup>3</sup> /s 2 x 3243300: 410/440 m <sup>3</sup> /s
Hava debisi serbest üflemler (filtre matı olmadan)	50 Hz'de: 525 m <sup>3</sup> /h
Nominal çalışma gerilimi	115 V, 1~, 60 Hz
Nominal güç Pel	60 Hz'de: 65 W

# Özellikleri

Anma akımı maks.	60 Hz'de: 0,56 A
Ölçüler	Genişlik: 400 mm Yükseklik: 133 mm Derinlik: 400 mm
Montaj derinliği	34,6 mm
Montaj yuvası	Yuva genişliği: 258 mm Yuva derinliği: 258 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 21, filtre keçesiz IP 54, körüklü filtre dahil
NEMA koruma sınıfı	NEMA 12
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 3 A
Bilgi	Koruma sınıfını IP 55'e yükseltmek için isteğe bağlı olarak bir keçe filtre kullanılabilir (bkz. aksesuarlar). Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve cihaz kullanım ömrünün uzatılması için termostatların veya sıcaklık göstergelerinin kullanılması önerilir.
Fan kullanım ömrü (L10, 40 °C)	60 Hz'de: 68.000 h
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-40 °C...70 °C
Ses basıncı seviyesi	60 Hz'de: 54 dB(A)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	5,16 kg
Brüt ağırlık	5,865 kg
Gümrük tarifesi numarası	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Ürün açıklaması	SK Tavan monteli fan, 525 m³/h, 115V, 1~, 50/60Hz

# Onaylar

---

Onaylar	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK

---