

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3140.110

Tavan monteli fanlar, tavan havalandırmalı

Durum: 24.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3140.110 - Tavan monteli fanlar, tavan havalandırmalı

Yeni nesil tavan tipi fan tüm kapasiteler için standarttır: Sadece tüm performans sınıfları için tek bir montaj yuvası gereklidir



Özellikleri

| | |
|--|---|
| Model numarası | SK 3140.110 |
| Dizayn | çatı üstü |
| Ürün açıklaması | Yüksek koruma sınıfına ve içeriden veya dışarıdan esnek montaja sahip tavan fanı. |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Komple montaja hazır ünite, körüklü filtre dahil |
| Fan | Radyal, kondansatör motoru |
| Hava çıkışı, dışa üfleme (körüklü filtrelili) | 60 Hz'de: 868 m ³ /h |
| Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat | 1 x 3243300: 575/598 m ³ /s |
| Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat | 1 x 3243300: 555/565 m ³ /s 2 x 3243300: 670/690 m ³ /s |
| Hava debisi serbest üfleme (filtre matı olmadan) | 60 Hz'de: 965 m ³ /h |
| Nominal çalışma gerilimi | 115 V, 1~, 60 Hz |

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|---|
| Nominal güç Pel | 60 Hz'de: 138 W |
| Anma akımı maks. | 60 Hz'de: 1,2 A |
| Ölçüler | Genişlik: 400 mm Yükseklik: 133 mm Derinlik: 400 mm |
| Montaj derinliği | 34,6 mm |
| Montaj yuvası | Yuva genişliği: 258 mm Yuva derinliği: 258 mm |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 21, filtre keçesiz IP 54, körukü filtre dahil |
| NEMA koruma sınıfı | NEMA 12 |
| Yedek sigorta | Otomatik devre kesici/erime koruması: 3 A |
| Bilgi | Koruma sınıfını IP 55'e yükseltmek için isteğe bağlı olarak bir keçe filtre kullanılabilir (bkz. aksesuarlar). Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve cihaz kullanım ömrünün uzatılması için termostatların veya sıcaklık göstergelerinin kullanılması önerilir. |
| Fan kullanım ömrü (L10, 40 °C) | 50 Hz'de: 67.800 h 60 Hz'de: 66.400 h |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -20 °C...55 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı | -40 °C...70 °C |
| Ses basıncı seviyesi | 60 Hz'de: 60 dB(A) |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 5,7 kg |
| Brüt ağırlık | 6 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Ürün açıklaması | SK Tavan monteli fan, 965 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz |

Onaylar

| | |
|-------------|--|
| Onaylar | CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK |
