

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3140.140

Tavan monteli fanlar, tavan havalandırmalı

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3140.140 - Tavan monteli fanlar, tavan havalandırmalı

Yeni nesil tavan tipi fan tüm kapasiteler için standarttır: Sadece tüm performans sınıfları için tek bir montaj yuvası gereklidir



Özellikleri

Model numarası	SK 3140.140
Dizayn	çatı üstü
Ürün açıklaması	Yüksek koruma sınıfına ve içeriden veya dışarıdan esnek montaja sahip tavan fanı.
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Komple montaja hazır ünite, körüklü filtre dahil
Fan	Radyal, trifaze motor
Hava çıkışı, dışa üfleme (körüklü filtrelili)	50 Hz'de: 800 m ³ /h 60 Hz'de: 853 m ³ /h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 575/600 m ³ /s
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 555/565 m ³ /s 2 x 3243300: 660/685 m ³ /s
Hava debisi serbest üfleme (filtre matı olmadan)	50 Hz'de: 863 m ³ /h 60 Hz'de: 942 m ³ /h

Özellikleri

Nominal çalışma gerilimi	380 V - 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 400 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Nominal güç Pel	50 Hz'de: 98 W 60 Hz'de: 130 W
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 0,17 A 60 Hz'de: 0,2 A
Ölçüler	Genişlik: 400 mm Yükseklik: 133 mm Derinlik: 400 mm
Montaj derinliği	34,6 mm
Montaj yuvası	Yuva genişliği: 258 mm Yuva derinliği: 258 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 21, filtre keçesiz IP 54, körüklü filtre dahil
NEMA koruma sınıfı	NEMA 12
Bilgi	Koruma sınıfını IP 55'e yükseltmek için isteğe bağlı olarak bir keçe filtre kullanılabilir (bkz. aksesuarlar). Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve cihaz kullanım ömrünün uzatılması için termostatların veya sıcaklık göstergelerinin kullanılması önerilir.
Fan kullanım ömrü (L10, 40 °C)	50 Hz'de: 63.500 h 60 Hz'de: 61.500 h
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-40 °C...70 °C
Ses basıncı seviyesi	50 Hz'de: 56 dB(A) 60 Hz'de: 58 dB(A)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	6 kg
Brüt ağırlık	6,02 kg
Gümrük tarifesi numarası	84145915
ETIM 9	EC000320

Özellikleri

ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Ürün açıklaması	SK Tavan monteli fan, 863/942 m ³ /h, 400 V,3~, 50/60 Hz

Onaylar

Onaylar	CSA IEC CB 30 - KC Korea TÜV-test edilmiş güvenlik UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK
