

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3144.000

19" (482,6 mm) yatay monteli fanlar

Durum: 02.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3144.000 - 19" (482,6 mm) yatay monteli fanlar Hava kapasitesi 320 m³/s

Azami 320 m³/h hava kapasiteli 2RU yüksek basınçlı fan. 52 dB gibi düşük gürültü emisyonuna sahip olması, büro ortamlarında kullanılabilmesine imkan vermektedir.

Özellikleri

Model numarası	SK 3144.000
Ürün açıklaması	19" düzleme doğrudan montaj için kullanılan basınçlı fanlar, geniş bir sütuna ve bunları diğer fanlardan ayırmak için uygun ses özelliklerine sahiptir.
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	Bağlantı için hazır kablolu ünite Filtre elyafı
Devir sayısı	2.245 rpm
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominal güç Pel	50 Hz'de: 37 W 60 Hz'de: 46 W
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 0,16 A 60 Hz'de: 0,22 A
Ölçüler	Genişlik: 482,6 mm Yükseklik: 88 mm Derinlik: 163 mm
Ses basıncı seviyesi	50 Hz'de: 52 dB(A) 60 Hz'de: 62 dB(A)
Maks. stat. basınç farkı	65 - 70 Pa
Çalışma sıcaklığı aralığı	-10 °C...55 °C
50 Hz'de iç devre	320 m ³ /h
60 Hz'de iç devre	330 m ³ /h
Paketteki adet	1 adet

Özellikleri

Net ağırlık	2,2 kg
Brüt ağırlık	2,4 kg
Gümrük tarifesi numarası	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Ürün açıklaması	SK Yatay monteli fan, 320 m ³ /h, 230 V, 19" montaj

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini
-------------	----------------------