

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3145.000

## 19" (482,6 mm) yatay monteli fanlar

Durum: 05.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3145.000 - 19" (482,6 mm) yatay monteli fanlar Hava kapasitesi 320 m<sup>3</sup>/s

Azami 320 m<sup>3</sup>/h hava kapasiteli 2RU yüksek basınçlı fan. 52 dB gibi düşük gürültü emisyonuna sahip olması, büro ortamlarında kullanılabilmesine imkan vermektedir.

## Özellikleri

Model numarası	SK 3145.000
Ürün açıklaması	19" düzleme doğrudan montaj için kullanılan basınçlı fanlar, geniş bir sütuna ve bunları diğer fanlardan ayırmak için uygun ses özelliklerine sahiptir.
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	Bağlantı için hazır kablolu ünite Filtre elyafı
Devir sayısı	2.245 rpm
Nominal çalışma gerilimi	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominal güç Pel	50 Hz'de: 37 W 60 Hz'de: 46 W
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 0,32 A
Ölçüler	Genişlik: 482,6 mm Yükseklik: 88 mm Derinlik: 158 mm
Ses basıncı seviyesi	50 Hz'de: 52 dB(A) 60 Hz'de: 62 dB(A)
Maks. stat. basınç farkı	65 - 70 Pa
Çalışma sıcaklığı aralığı	-10 °C...55 °C
50 Hz'de iç devre	320 m <sup>3</sup> /h
60 Hz'de iç devre	330 m <sup>3</sup> /h
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	2,3 kg

## Özellikleri

Brüt ağırlık	2,388 kg
Gümrük tarifesi numarası	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Ürün açıklaması	SK Yatay monteli fan, 320 m <sup>3</sup> /h, 115 V, 19" montaj

## Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini
-------------	----------------------