

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3148.007

Tavan monteli fanlar, tavan havalandırmalı

Durum: 31.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3148.007 - Tavan monteli fanlar, tavan havalandırmalı

Montaj, yeterli büyüklükteki tüm tavan yüzeylerine yapılabilir, hava kapasitesi 360 m³/h.

Özellikleri

Model numarası	SK 3148.007
Dizayn	Fan motorsuz
Ürün değişikliği	Montaj kesitleri uyumlu değildir. Tavan sacı tekrar kullanılacaksa, 5050.700 adaptör çerçevesi gereklidir.
Malzeme	Çelik sac, boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Sızdırmazlık ve montaj malzemesi Delik şablonu
Ölçüler	Genişlik: 420 mm Yükseklik: 65 mm Derinlik: 340 mm
Montaj yuvası	Yuva genişliği: 345 mm Yuva derinliği: 265 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 43
Bilgi	İlave olarak filtre matlı filtre tutucusunun monte edilmesiyle 3148.007 çatı havalandırmasında koruma sınıfı IP 44 elde edilir
Çalışma sıcaklığı aralığı	-10 °C...60 °C
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	2,644 kg
Brüt ağırlık	2,844 kg
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ECLASS 8.0	27180716
Ürün açıklaması	SK Tavan havalandırması, dahili fansız