

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3149.007**

**Tavan monteli fanlar, tavan  
havalandırmalı**

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3149.007 - Tavan monteli fanlar, tavan havalandırmalı

Montaj, yeterli büyüklükteki tüm tavan yüzeylerine yapılabilir, hava kapasitesi 360 m<sup>3</sup>/h.

## Özellikleri

Model numarası	SK 3149.007
Dizayn	Dahili radyal fan ile bağlantıya hazır ünite
Ürün değişikliği	Montaj kesitleri uyumlu değildir. Tavan sacı tekrar kullanılacaksa, 5050.700 adaptör çerçevesi gereklidir.
Malzeme	Çelik sac, boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Sızdırmazlık ve montaj malzemesi Delik şablonu Bağlantı kablosu (3 m)
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominal güç Pel	50 Hz'de: 42 W
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 0,2 A
Ölçüler	Genişlik: 420 mm Yükseklik: 95 mm Derinlik: 340 mm
Montaj yuvası	Yuva genişliği: 345 mm Yuva derinliği: 265 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 43
Bilgi	İlave olarak filtre matlı filtre tutucusunun monte edilmesiyle 3148.007 çatı havalandırmasında koruma sınıfı IP 44 elde edilir
Çalışma sıcaklığı aralığı	-10 °C...60 °C
Ses basıncı seviyesi	50 Hz'de: 53 dB(A)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	5,824 kg

## Özellikleri

---

Brüt ağırlık	6,131 kg
Gümrük tarifesi numarası	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Ürün açıklaması	SK Tavan monteli fan, 360m <sup>3</sup> /h, 230V, 1~, 50/60Hz

---

## Onaylar

---

Açıklamalar	Üreticinin bildirim
-------------	---------------------

---