


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3149.810

TopTherm tavana monte fanlar

Durum: 22.03.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3149.810 - TopTherm tavana monte fanlar TS 8 için

TS serisine yönelik tavan fanları, TopTherm tavan üstü soğutma cihazlarındaki yuvalara tam olarak uymaktadır. Montaj, yeterli büyüklükte alana sahip tavan yüzeylerine yapılabilir. VX IT ürün ailesinin devamındaki ürünlerde montaj kesitleri uyumlu değildir. VX IT'de tavan sacı tekrar kullanılacaksa, 5050.701 adaptör çerçevesi gereklidir.

Özellikleri

Model numarası	SK 3149.810
Ürün açıklaması	Tavan monteli fanlar, küçük ve orta TopTherm kategorisindeki soğutma cihazlarının montaj yuvalarına tam olarak oturmaktadır.
Ürün değişikliği	Montaj kesitleri uyumlu değildir. Tavan sacı tekrar kullanılacaksa, 5050.701 adaptör çerçevesi gereklidir.
Malzeme	Çelik sac, boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Dahili radyal fan ile bağlantıya hazır ünite Sızdırmazlık ve montaj malzemesi
Nominal çalışma gerilimi	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominal güç Pel	50 Hz'de: 170 W 60 Hz'de: 225 W
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 1,5 A 60 Hz'de: 2,2 A
Ölçüler	Genişlik: 550 mm Yükseklik: 125 mm Derinlik: 370 mm
Montaj yuvası	Yuva genişliği: 475 mm Yuva derinliği: 260 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 43
Çalışma sıcaklığı aralığı	-10 °C...55 °C
Ses basıncı seviyesi	50 Hz'de: 69 dB(A) 60 Hz'de: 70 dB(A)

Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	10,107 kg
Brüt ağırlık	10,639 kg
Gümrük tarifesi numarası	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Ürün açıklaması	SK Tavan monteli fan, 800m³/h, 115V, 1~, 50/60Hz

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi
-------------	--------------------