

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3164.230 Tavan fanları

Durum: 19.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.230 - Tavan fanları VX, VX IT için

Düşük gürültü emisyonuna (40 dB) ve yüksek hacimsel debiye (serbest üfleme 1500 m³/h) sahip açık alan tavan fanları.



Özellikleri

Model numarası	SK 3164.230
Fayda	Kolay montaj, tavan saclı modelde montaj yuvaları hazırlamaya gerek yoktur Bağlantı için hazır kablolu
Malzeme	Çelik sac, boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Tavan fanları Montaj malzemeleri dahil
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 0,3 A 60 Hz'de: 0,35 A
Ölçüler	Genişlik: 511 mm Yükseklik: 227 mm Derinlik: 511 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	İç devre IP 54
Bilgi	Belirtilen hava gücünün 800 m ³ /sa üzerine azaltılması 40 Pa kontra basınçta havalandırılmış iki baza kaplamasının kullanımında
Çalışma sıcaklığı aralığı	20 °C...55 °C
Paketteki adet	1 adet

Özellikleri

Net ağırlık	18,35 kg
Brüt ağırlık	19,36 kg
Gümrük tarifesi numarası	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Ürün açıklaması	SK Tavan monteli fan, 1500m ³ /h, 230V 50/60Hz

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK
-------------	---