

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3164.610 Tavan fanları

Durum: 04.03.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.610 - Tavan fanları VX, VX IT için

Düşük gürültü emisyonuna (40 dB) ve yüksek hacimsel debiye (serbest üfleme 1500 m³/h) sahip açık alan tavan fanları.

Özellikleri

Model numarası	SK 3164.610
Fayda	Kolay montaj, tavan saclı modelde montaj yuvaları hazırlamaya gerek yoktur Bağlantı için hazır kablolu
Malzeme	Çelik sac, boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Tavan fanları Montaj malzemeleri dahil
Nominal çalışma gerilimi	115 V (DC), 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 0,6 A 60 Hz'de: 0,7 A
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 240 mm Derinlik: 800 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	İç devre IP 54
Bilgi	Belirtilen hava gücünün 800 m ³ /sa üzerine azaltılması 40 Pa kontra basınçta havalandırılmış iki baza kaplamasının kullanımında
Çalışma sıcaklığı aralığı	20 °C...55 °C
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	31,35 kg
Brüt ağırlık	33 kg
Gümrük tarifesi numarası	84145915
ECLASS 8.0	27180716

Onaylar

Sertifikalar	EAC
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK