

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3165.630 Fan traversleri

Durum: 10.05.2024 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3165.630 - Fan traversleri

Sunucu racklarının kapı çerçevesine (ön ve arka kapı) montajı ve IT ekipmanının yatay hava iletiminin desteklenmesi için.

Özellikleri

Model No.	SK 3165.630
Ürün açıklaması	Mevcut DK TS güncellenmesi için. Perfore çelik sac kapılara montaj için özel. Sunucu ve ağ panoları bölgesinde kompaktlığın artması nedeniyle aktif ve doğrudan olan bir pano havalandırması vazgeçilmezdir. Arka veya ön kapıya sabitlenen fanlar, sunucuların yatay hava iletimini destekler ve böylece aktif bileşenlerin daha hızlı soğumasını sağlar.
Fayda	İki fan genişletme seti ile genişletme sayesinde hava debisi 1200 m ³ /sa değerine çıkar. Havanın yönü, fanı döndürerek kolayca değiştirilebilir. Birden fazla travers kademelendirilebilir. Kapı borusu çerçevesine kolay montaj. Bağlantı için hazır kablolu
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	2 fan Bağlantı kablosu (2,5 m) Montaj malzemeleri dahil
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominal güç Pel	50 Hz'de: 70 W 60 Hz'de: 70 W
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 0,38 A 60 Hz'de: 0,36 A
Ölçüler	Genişlik: 493 mm Yükseklik: 606 mm Derinlik: 64,5 mm
Bilgi	Sadece kapı borusu çerçevesine montaj için!
Ses basıncı seviyesi	55 dB(A)

Özellikleri

Model No. bilgisi	Talep üzerine teslimat süresi
Şunlar için uygun	Pano tipi: Sunucu panoları TS 8 DK-TS Genişlik: 600 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	20 °C...55 °C
Ağırlık/ambalaj	9,3 kg
Paketteki adet	1 adet
Gümrük tarifesi numarası	84149000
EAN	4028177309418
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716