

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3165.830 Fan traversleri

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3165.830 - Fan traversleri

Sunucu racklarının kapı çerçevesine (ön ve arka kapı) montajı ve IT ekipmanının yatay hava iletiminin desteklenmesi için.

Özellikleri

Model numarası	SK 3165.830
Ürün açıklaması	Mevcut DK TS güncellenmesi için. Perfore çelik sac kapılara montaj için özel. Sunucu ve ağ panoları bölgesinde kompaktlığın artması nedeniyle aktif ve doğrudan olan bir pano havalandırması vazgeçilmezdir. Arka veya ön kapıya sabitlenen fanlar, sunucuların yatay hava iletimini destekler ve böylece aktif bileşenlerin daha hızlı soğumasını sağlar.
Fayda	İki fan genişletme seti ile genişletme sayesinde hava debisi 1200 m ³ /sa değerine çıkar. Havanın yönü, fanı döndürerek kolayca değiştirilebilir. Birden fazla travers kademelendirilebilir. Kapı borusu çerçevesine kolay montaj. Bağlantı için hazır kablolu
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	2 fan Bağlantı kablosu (2,5 m) Montaj malzemeleri dahil
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominal güç Pel	50 Hz'de: 70 W 60 Hz'de: 70 W
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 0,38 A 60 Hz'de: 0,36 A
Ölçüler	Genişlik: 693 mm Yükseklik: 606 mm Derinlik: 64,5 mm
Bilgi	Sadece kapı borusu çerçevesine montaj için!
Ses basıncı seviyesi	55 dB(A)

Özellikleri

Şunlar için uygun	Pano tipi: Sunucu panoları TS 8 DK-TS Genişlik: 800 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	20 °C...55 °C
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	11,523 kg
Brüt ağırlık	12,129 kg
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Ürün açıklaması	SK Kapı monteli fan, 800m ³ /h, 230V 50/60Hz