

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3166.230 Tavan fanları

Durum: 01.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3166.230 - Tavan fanları VX IT, TS IT için

Ofis ortamlarında kullanım için, son derece düşük gürültü seviyesine [39 dB(A)] ve yüksek hacimsel debiye (serbest üfleme 1245 - 1345 m³/sa) sahip tavan fanları.

Özellikleri

Model numarası	SK 3166.230
Fayda	C13 soketli kolay bağlantı teknolojisi Hızı önceden ayarlanan enerji tasarruflu hız kontrol cihazı Çok sessiz ve bu nedenle ofis alanı için uygun Dünya çapında kullanım için çok gerilimli kullanım kabiliyeti ve uluslararası onaylar
Uygulamalar	ofis alanı için
Çalışma şekli	Hız kontrollü fan sayesinde performans gerçek ihtiyaca göre mükemmel şekilde uyarlanır
Malzeme	Çelik sac, boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	1 fan ünitesi Devir regülatörü Bağlantı için hazır kablolu Montaj malzemeleri dahil Kurulum ve kısa kullanım kılavuzu Tavan sacsız
Nominal çalışma gerilimi	200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ürün numarasına dair not	Belirtilen hava gücünün 950 m ³ /sa üzerine azaltılması 40 Pa kontra basınçta havalandırılmış iki baza kaplamasının kullanımında
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 0,3 A 60 Hz'de: 0,3 A
Dizayn	önceden monte edilmiş
Ölçüler	Genişlik: 470 mm Yükseklik: 200 mm Derinlik: 470 mm

Özellikleri

Montaj yuvası	Genişlik:410 mm Derinlik:410 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 20
Sıcaklık kontrolü	Devir sayısı kontrollü fan
Çalışma sıcaklığı aralığı	5 °C...55 °C
Nominal güç Pel	Nominal güç L35 L35/50 Hz: 30 W Nominal güç L35 L35/60 Hz: 30 W
Hava debisi (serbest üfleme)	1.345 m³/h
Hava çıkışı (çalışma noktasında)	950 m³/h
Ses seviyesi (çalışma noktasında)	39 dB(A)
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	11,362 kg
Brüt ağırlık	11,96 kg
Gümrük tarifesi numarası	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Ürün açıklaması	SK Roof-mounted fan 200-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 950 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 7035

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini