

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3169.007**

**Tavan monteli fanlar, tavan  
havalandırmalı**

Durum: 12.03.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3169.007 - Tavan monteli fanlar, tavan havalandırmalı

Montaj, yeterli büyüklükteki tüm tavan yüzeylerine yapılabilir, hava kapasitesi 360 m<sup>3</sup>/h.

## Özellikleri

|                                      |                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model numarası                       | SK 3169.007                                                                                                                    |
| Dizayn                               | Dahili radyal fan ile bağlantıya hazır ünite                                                                                   |
| Ürün değişikliği                     | Montaj kesitleri uyumlu değildir. Tavan sacı tekrar kullanılacaksa, 5050.700 adaptör çerçevesi gereklidir.                     |
| Malzeme                              | Çelik sac, boyalı                                                                                                              |
| Renk                                 | RAL 7035                                                                                                                       |
| Teslimat kapsamı                     | Sızdırmazlık ve montaj malzemesi<br>Delik şablonu<br>Bağlantı kablosu (3 m)                                                    |
| Nominal çalışma gerilimi             | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                         |
| Nominal güç Pel                      | 50 Hz'de: 65 W                                                                                                                 |
| Anma akımı maks.                     | 50 Hz'de: 0,55 A                                                                                                               |
| Ölçüler                              | Genişlik: 420 mm<br>Yükseklik: 95 mm<br>Derinlik: 340 mm                                                                       |
| Montaj yuvası                        | Yuva genişliği: 345 mm<br>Yuva derinliği: 265 mm                                                                               |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 43                                                                                                                          |
| Bilgi                                | İlave olarak filtre matlı filtre tutucusunun monte edilmesiyle 3148.007 çatı havalandırmasında koruma sınıfı IP 44 elde edilir |
| Çalışma sıcaklığı aralığı            | -10 °C...60 °C                                                                                                                 |
| Ses basıncı seviyesi                 | 50 Hz'de: 53 dB(A)                                                                                                             |
| Paketteki adet                       | 1 adet                                                                                                                         |
| Net ağırlık                          | 5,828 kg                                                                                                                       |

## Özellikleri

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Brüt ağırlık             | 6,135 kg                                                 |
| Gümrük tarifesi numarası | 84145915                                                 |
| ECLASS 8.0               | 27180716                                                 |
| Ürün açıklaması          | SK Tavan monteli fan, 360m <sup>3</sup> /h, 115V 50/60Hz |