

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3173.105 Keçe filtre matı

Durum: 10.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3173.105 - Keçe filtre matı

Kontrol panosu bileşenlerinin kire, toza ve suya karşı etkili bir şekilde korunması için tavan fanları, filtre fanları veya termoelektrik soğutucular için yedek filtre matları.

Özellikleri

| | |
|--------------------------|---|
| Model numarası | SK 3173.105 |
| Dizayn | Fan-filtreler için |
| Ürün açıklaması | Kademeli olarak kesilmiş fiber yapı. 100 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklı, DIN 53 438 uyarınca kendi kendine sönen, sınıf F1. Tozlu hava tarafı: açık yapı. Temiz hava tarafı: kapalı yapı. 10 µm tanecik büyüklüğünden itibaren neredeyse bütün toz türleri güvenilir bir şekilde filtrelenir. |
| Malzeme | Kimyasal elyaf |
| Bilgi | EMC filtre fanlarında kullanıma uygun değildir. |
| Model no. için uygun | 3243.... 3244.... 3245.... |
| Ölçüler | Genişlik: 289 mm Yükseklik: 289 mm Derinlik: 17 mm |
| Filtre sınıfı | DIN EN 779 uyarınca: G3 DIN EN ISO 16890 uyarınca: ISO Coarse %50 (Kaba toz filtre grubu) |
| Paketteki adet | 50 adet |
| Net ağırlık | 1,2 kg |
| Brüt ağırlık | 1,72 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Ürün açıklaması | SK Filtrematı, SK 3243/44/45 için, 50'li pk |

Onaylar

Onaylar

CSA

UR + C-UR (recognized)