

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3174.100

Keçe filtre matı

Durum: 10.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3174.100 - Keçe filtre matı

Kontrol panosu bileşenlerinin kire, toza ve suya karşı etkili bir şekilde korunması için tavan fanları, filtre fanları veya termoelektrik soğutucular için yedek filtre matları.

Özellikleri

Model numarası	SK 3174.100
Dizayn	tavan fanı için
Ürün açıklaması	Kademeli olarak kesilmiş fiber yapı. 100 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklı, DIN 53 438 uyarınca kendi kendine sönen, sınıf F1. Tozlu hava tarafı: açık yapı. Temiz hava tarafı: kapalı yapı. 10 µm tanecik büyüklüğünden itibaren neredeyse bütün toz türleri güvenilir bir şekilde filtrelenir.
Malzeme	Kimyasal elyaf
Bilgi	Performans verileri, koruma sınıfı ve cihaz onayları sadece orijinal Rittal filtre keçeleri kullanıldığında garanti kapsamındadır.
Model no. için uygun	3138.... 3139.... 3140....
Ölçüler	Genişlik: 264 mm Yükseklik: 95 mm Derinlik: 17 mm
Filtre sınıfı	DIN EN 779 uyarınca: G3
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	Tavan fanına monte edildiğinde IP 55
Paketteki adet	12 adet
Net ağırlık	0,012 kg
Brüt ağırlık	0,1 kg
Gümrük tarifesi numarası	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

Özellikleri

ECLASS 8.0

27180706

Ürün açıklaması

SK Filtre matı, SK 3138/3139/3140 filtre tutucular için, 12'li pk

Onaylar

Onaylar

CSA

UR + C-UR (recognized)