

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3177.000

### Filtre elyafı

Durum: 29.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3177.000 - Filtre elyafı basınçlı fan için

Tozlu ortamlarda, filtre matlarının kullanılması önerilir. Bu cihazların temizlenmesini kolaylaştırır. Kirlenme seviyesine bağlı olarak, filtre düzenli olarak değiştirilmelidir.

## Özellikleri

Model numarası	SK 3177.000
Ürün açıklaması	Kademeli olarak kesilmiş fiber yapı. 100 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklı, DIN 53 438 uyarınca kendi kendine sönen, sınıf F1. Tozlu hava tarafı: açık yapı. Temiz hava tarafı: kapalı yapı. 10 µm tanecik büyüklüğünden itibaren neredeyse bütün toz türleri güvenilir bir şekilde filtrelenir.
Malzeme	Kimyasal elyaf
Model no. için uygun	3144.000 3145.000 3176.000
Ölçüler	Genişlik: 425 mm Yükseklik: 85 mm Derinlik: 8 mm
Paketteki adet	5 adet
Net ağırlık	0,02 kg
Brüt ağırlık	0,025 kg
Gümrük tarifesi numarası	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Ürün açıklaması	SK Filtre matı, SK 3144/3145 santrifuj fanları ve SK 3176 ön çıkış ızgarası için