

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.200

Termoelektrik soğutucu

Durum: 27.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.200 - Termoelektrik soğutucu Toplam soğutma kapasitesi/Isıtma kapasitesi 80/80 W

Peltier teknolojisine dayanan güçlü, hafif klima üniteleri, kontrol ve küçük panoların enerji tasarruflu iklimlendirmesini sağlar. Soğutma/Isıtma gücü 80/80 W.

Özellikleri

Model numarası	SK 3201.200
Ürün açıklaması	Kumanda panolarını ve küçük panoları iklimlendirmek için hafif yapı tarzına sahip yüksek performanslı termoelektrik soğutma cihazları.
Malzeme	Cihaz: Alüminyum, anodize
General colour	RAL 7015
Renk	Başlık: RAL 7015
Teslimat kapsamı	Termoelektrik soğutma cihazı Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Montaj aksesuarları Filtre elyafı USB kablo A/B Delik şablonu
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı	Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 80 W Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 80 W
Toplam soğutma gücü L35 L30	Soğutma gücü L35 L30/50 Hz : 100 W Soğutma gücü L35 L30/60 Hz : 100 W
Nominal çalışma gerilimi	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Anma akımı maks.	1,9 A
Hareket akımı (LRA)	6,4 A
Hava debisi (serbest üfleme)	Dış devre: 45 m ³ /h İç devre: 45 m ³ /h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35	Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,8
Isıtma gücü	80 W

Özellikleri

Dizayn	duvara monte
Ölçüler	Genişlik: 125 mm Yükseklik: 400 mm Derinlik: 155 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	Dış devre IP 34 İç devre IP 54
Entegre güç adaptörü	Evet
Elektriksel bağlantı türü	Takılabilir yaylı terminal bloğu
Sıcaklık kontrolü	PID ayarı (fabrika ayarı: soğutma +35 °C / ısıtma +5 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	-30 °C...55 °C
Soğutma ayar aralığı	5 °C...55 °C
Isıtma ayar aralığı	-10 °C...20 °C
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	4,05 kg
Brüt ağırlık	4,38 kg
Gümrük tarifesi numarası	84186900
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Ürün açıklaması	SK Termoelektrik klima, 80W, 230V

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Declaration of conformity - F-gas regulation Uygunluk bildirimini UK
-------------	---