

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.300

Termoelektrik soğutucu

Durum: 20.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.300 - Termoelektrik soğutucu Toplam soğutma kapasitesi/Isıtma kapasitesi 80/80 W

Peltier teknolojisine dayanan güçlü, hafif klima üniteleri, kontrol ve küçük panoların enerji tasarruflu iklimlendirmesini sağlar. Soğutma/Isıtma gücü 80/80 W.

Özellikleri

| | |
|--|--|
| Model numarası | SK 3201.300 |
| Ürün açıklaması | Kumanda panolarını ve küçük panoları iklimlendirmek için hafif yapı tarzına sahip yüksek performanslı termoelektrik soğutma cihazları. |
| Malzeme | Cihaz: Alüminyum, anodize |
| General colour | RAL 7015 |
| Renk | Başlık: RAL 7015 |
| Teslimat kapsamı | Termoelektrik soğutma cihazı Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Montaj aksesuarları Filtre elyafı USB kablo A/B Delik şablonu |
| DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı | Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 80 W |
| Toplam soğutma gücü L35 L30 | Soğutma gücü L35 L30/50 Hz : 100 W |
| Nominal çalışma gerilimi | 24 V (DC) |
| Anma akımı maks. | 4,5 A |
| Hareket akımı (LRA) | 4,5 A |
| Hava debisi (serbest üfleme) | Dış devre: 45 m ³ /h İç devre: 45 m ³ /h |
| Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35 | Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,9 |
| Isıtma gücü | 80 W |
| Dizayn | duvara monte |

Özellikleri

| | |
|--|---|
| Ölçüler | Genişlik: 125 mm Yükseklik: 400 mm Derinlik: 155 mm |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | Dış devre IP 34 İç devre IP 54 |
| Elektriksel bağlantı türü | Takılabilir yaylı terminal bloğu |
| Sıcaklık kontrolü | PID ayarı (fabrika ayarı: soğutma +35 °C / ısıtma +5 °C) |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -30 °C...55 °C |
| Soğutma ayar aralığı | 5 °C...55 °C |
| Isıtma ayar aralığı | -10 °C...20 °C |
| Yedek sigorta | Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 3,249 kg |
| Brüt ağırlık | 3,449 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 84186900 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Ürün açıklaması | SK Termoelektrik klima, 80W, 24 V |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini Declaration of conformity - F-gas regulation Uygunluk bildirimini UK |
|-------------|---|