

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.300

Termoelektrik soğutucu

Durum: 05.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.300 - Termoelektrik soğutucu Toplam soğutma kapasitesi/Isıtma kapasitesi 80/80 W

Peltier teknolojisine dayanan güçlü, hafif klima üniteleri, kontrol ve küçük panoların enerji tasarruflu iklimlendirmesini sağlar. Soğutma/Isıtma gücü 80/80 W.

Özellikleri

Model numarası	SK 3201.300
Ürün açıklaması	Kumanda panolarını ve küçük panoları iklimlendirmek için hafif yapı tarzına sahip yüksek performanslı termoelektrik soğutma cihazları.
Malzeme	Cihaz: Alüminyum, anodize
General colour	RAL 7015
Renk	Başlık: RAL 7015
Teslimat kapsamı	Termoelektrik soğutma cihazı Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Montaj aksesuarları Filtre elyafı USB kablo A/B Delik şablonu
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı	Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 80 W
Toplam soğutma gücü L35 L30	Soğutma gücü L35 L30/50 Hz : 100 W
Nominal çalışma gerilimi	24 V (DC)
Anma akımı maks.	4,5 A
Hareket akımı (LRA)	4,5 A
Hava debisi (serbest üfleme)	Dış devre: 45 m ³ /h İç devre: 45 m ³ /h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35	Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,9
Isıtma gücü	80 W
Dizayn	duvara monte

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 125 mm Yükseklik: 400 mm Derinlik: 155 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	Dış devre IP 34 İç devre IP 54
Elektriksel bağlantı türü	Takılabilir yaylı terminal bloğu
Sıcaklık kontrolü	PID ayarı (fabrika ayarı: soğutma +35 °C / ısıtma +5 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	-30 °C...55 °C
Soğutma ayar aralığı	5 °C...55 °C
Isıtma ayar aralığı	-10 °C...20 °C
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	3,249 kg
Brüt ağırlık	3,449 kg
Gümrük tarifesi numarası	84186900
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Ürün açıklaması	SK Termoelektrik klima, 80W, 24 V

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Declaration of conformity - F-gas regulation Uygunluk bildirimini UK
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------