

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.970

Toroid transformatör

Durum: 04.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.970 - Toroid transformator Birincil bağlantı 115 V/400 V

Duvara monte 230 V hava / su ısı deęiřtiricilerine güç beslemesi için. 115 V veya 400 V birincil bağlantılı olarak mevcuttur.

Özellikleri

Model numarası	SK 3201.970
Ürün açıklaması	230 V tipi duvara monte hava/su ısı deęiřtiricilerinin gerilim beslemesi için. 115 V veya 400 V primer bağlantı mevcuttur.
Teknik özellikler	Güç 110 VA Gerilim toleransı \pm %10 3500 mm uzunluęunda birincil bağlantı 1500 mm uzunluęunda ikincil bağlantı 35 mm taşıyıcı ray üzerine montaj, EN 50 022
Teslimat kapsamı	Toroid transformator Sabitleme malzemesi
Paketteki adet	1 adet
Snap-mounting to support rails TS 35	Evet
Model no. için uygun	3363.X0X 3364.X0X 3214.100 3214.700 3215.100 3215.700
Ölçüler	Genişlik: 105 mm Yükseklik: 123 mm Derinlik: 55 mm
Nominal çalışma gerilimi	115 V (primer), 1~, 50 Hz/60 Hz 230 V (sekonder), 1~, 50 Hz/60 Hz
Net ağırlık	2,1 kg
Brüt ağırlık	2,355 kg

Özellikleri

Gümrük tarifesi numarası	85043121
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Ürün açıklaması	SK Toroidal transformatör, birincil bağlantı: 400V, ikincil bağlantı 230 V, 1~, 50/60Hz

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini
-------------	----------------------