

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3214.700

Hava-su ısı eřanjörü

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3214.700 - Hava-su ısı eşanjörü duvar montajı HD

Yiyecek ve içecek endüstrisinin hijyenik açıdan hassas üretim alanları için hava/su ısı eşanjörü – Rittal Hygienic Design programı için optimal tamamlama. Temizlik dostu tasarımı konstrüksiyon riskini azaltır ve gıda güvenliği sağlar.



Özellikleri

Model numarası	SK 3214.700
Dizayn	Su ileten parçalar bakır/pirinç (Cu/CuZn)
Ürün açıklaması	Yiyecek ve içecek endüstrisinin hijyenik açıdan hassas üretim alanları için hava/su ısı eşanjörü – Rittal Hygienic Design programı için optimal tamamlama. Temizlik dostu tasarımı kirlenme riskini azaltır ve gıda güvenliği sağlar.
Fayda	Temizlik dostu ve hijyene uygun tasarım 30° tavan eğimi sayesinde nesnelerin konulması engellenir ve sıvılar hızlı bir şekilde akar Çepeçevre dışta kalan, değiştirilebilir silikon conta pano ile hava-su ısı eşanjörü arasında kirlilik oluşumunu önler.
Malzeme	Pano: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Yüzey	Kutu: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400, pürüz derinliği < 0,8 µm
Teslimat kapsamı	Bağlantı için hazır kablolu Delik şablonu Sızdırmazlık ve montaj malzemesi
Toplam soğutma gücü	200 l/h'de L 35 W 10: 0,6 kW 400 l/h'de L 35 W 10: 0,65 kW

Özellikleri

Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominal güç Pel	50 Hz'de: 33 W 60 Hz'de: 34 W
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 0,16 A 60 Hz'de: 0,14 A
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	1: 10 bar
Açılma süresi	100 %
Soğutucu akışkan	Su (özellikler için internete bakınız)
Su giriş sıcaklığı	1 °C...30 °C
Su bağlantıları	G ¾" harici dış
Sıcaklık kontrolü	Termostatik kontrollü manyetik valf
Sıcaklık denetimi	Cihaz içi termostat, değiştirme kontaklı, devre gücü 16 A, ayar aralığı +20 °C ... +60 °C (fabrika çıkışlı ayar +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	1 °C...70 °C
Ölçüler	Genişlik: 220 mm Yükseklik: 526 mm Derinlik: 100 mm
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 2 A
Ayar aralığı	20 °C...60 °C
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 56/59
Protection category NEMA	NEMA 4X
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	6 kg
Brüt ağırlık	6,86 kg
Gümrük tarifesi numarası	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515

Özellikleri

ECLASS 8.0

27180712

Ürün açıklaması

SK Isı deęiřtirici, Hava/su, duvar monteli, 600/650W, 230V, HD versiyon

Onaylar

Onaylar

CSA
UL + C-UL - FTFA
UR + C-UR (recognized)

Açıklamalar

Uygunluk bildirimini