

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3214.700

Hava-su ısı eşanjörü

Durum: 21.09.2024 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3214.700 - Hava-su ısı eşanjörü duvar montajı HD

Yiyecek ve içecek endüstrisinin hijyenik açıdan hassas üretim alanları için hava/su ısı eşanjörü – Rittal Hygienic Design programı için optimal tamamlama. Temizlik dostu tasarımı konstrüksiyon riskini azaltır ve gıda güvenliği sağlar.

Özellikleri

Model No.	SK 3214.700
Dizayn	duvara monte
Ürün açıklaması	Yiyecek ve içecek endüstrisinin hijyenik açıdan hassas üretim alanları için hava/su ısı eşanjörü – Rittal Hygienic Design programı için optimal tamamlama. Temizlik dostu tasarımı kirlenme riskini azaltır ve gıda güvenliği sağlar.
Fayda	Temizlik dostu ve hijyene uygun tasarım 30° tavan eğimi sayesinde nesnelerin konulması engellenir ve sıvılar hızlı bir şekilde akar Çepeçevre dışta kalan, değiştirilebilir silikon conta pano ile hava-su ısı eşanjörü arasında kirlilik oluşumunu önler.
Malzeme	Pano: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Yüzey	Kutu: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400, pürüz derinliği < 0,8 µm
Teslimat kapsamı	Bağlantı için hazır kablolu Delik şablonu Sızdırmazlık ve montaj malzemesi
Toplam soğutma gücü	200 l/h'de L 35 W 10: 0,6 kW 400 l/h'de L 35 W 10: 0,65 kW
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominal güç Pel	50 Hz'de: 33 W 60 Hz'de: 34 W
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 0,16 A 60 Hz'de: 0,14 A
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	1 - 10 bar
Açılma süresi	100 %

Özellikleri

Soğutucu akışkan	Su (özellikler için internete bakınız)
Su giriş sıcaklığı	1 °C...30 °C
Su bağlantıları	G ¾" harici dış
Sıcaklık kontrolü	Termostatik kontrollü manyetik valf
Sıcaklık denetimi	Cihaz içi termostat, değiştirme kontaklı, devre gücü 16 A, ayar aralığı +20 °C ... +60 °C (fabrika çıkışlı ayar +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	1 °C...70 °C
Bilgi	IEC 60 529 uyarınca koruma tipi IP 66/69 elde etmek için sızıntı havasının kondens tahliye ağzından içeri girmesi tümüyle engellenmelidir.
Ölçüler	Genişlik: 220 mm Yükseklik: 526 mm Derinlik: 100 mm
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 2 A
Ayar aralığı	20 °C...60 °C
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 56/59
Protection category NEMA	NEMA 4X
Paketteki adet	1 adet
Ağırlık/ambalaj	6 kg
Net ağırlık	6
Brüt ağırlık	6.86
Gümrük tarifesi numarası	84158300
EAN	4028177806399
ETIM 8	EC002515
ETIM 7.0	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

Onaylar

Onaylar	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi
